

# FICHE PRODUIT QT-FIT8 1X58...70

QUICKTRONIC® FIT 8 | Alimentations électroniques pour tubes fluorescents diam. 26 mm



### Zones d'application

- Open-plan offices, corridors and storage rooms
- Public buildings
- Strip lighting
- Suitable for emergency lighting (DC operation)
- Suitable for luminaires of protection class I

### Avantages du produit

- Long lamp life
- No adverse effect from frequent on/off switching
- Automatic restart after lamp replacement
- Perfect lamp start for applications with motion sensors
- VDE/VDE EMC certified system
- Very high energy efficiency due to cut-off technology

### Caractéristiques du produit

- Supply voltage: 220...240 VLine voltage: 198...264 V
- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Lamp start with optimum filament preheating
- Energy Efficiency Index EEI: A2
- Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2)
- Lamp operation: to EN 60929
- Safety: to EN 61347-2-3

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Puissance nominale	55,00 W
Tension nominale	220240 V
Tension à l'entrée	198264 V
Tension admissible	185264 V <sup>1)</sup>
U-OUT	430 V
Courant d'appel	15 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	17 <sup>2)</sup>
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	28 <sup>2)</sup>
Fréquence de fonctionnement	4050 kHz

<sup>1)</sup> Tension minimale pour l'amorçage de la lampe : 198 V, 185...198 V pendant 1 h maximum

# Données techniques légères

Temps d'amorçage	2 s
------------------	-----

### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	280.00 mm
Entraxe de fixation, longueur	270,0 mm
Largeur	30.00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	28.00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	28.00 mm
Section du câble au primaire	0,51,5 mm² <sup>1)</sup>
Section du câble au secondaire	0,51,5 mm² <sup>1)</sup>
Poids du produit	182,00 g

<sup>1)</sup> Conducteurs rigides

### **COULEURS ET MATÉRIAUX**

Matériau du boîtier	Métal
Matériau de corps	Métal

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15+50 °C
Température maximale au point de test	70 °C
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C

<sup>2)</sup> Type B

Humidité relative	585 % <sup>1)</sup>
-------------------	---------------------

1) Maximum 56 jours/an à 85 %

### Durée de vie

VIE LCG 50000 N -7		Vie ECG	50000 h <sup>1)</sup>
--------------------	--	---------	-----------------------

<sup>1)</sup> A  $T_c$  maximum, taux de défaillance de 10 %

### **CAPACITÉS**

Dimmable	Non
Gradateur	Non pertinent
protection contre la surchauffe	Non pertinent
Protection contre la surcharge	Non pertinent
Longueur max. entre ballast et lampe REM	2.0 m / 1.0 m
Pour appareil avec classe de protec	1
Lamppujen turvasammutus	EOL T.2

### **CERTIFICATS ET NORMES**

Labels et agréments	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	
Normes	Conformément à EN 61347-2-3 / Conformément à EN 60929 / Conformément à EN 55015:2006 + A1:2007 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 61547	
Classe de protection	1	
Type de protection	IP20	
Classe d'énergie efficace	A2	
EEI – Classe énergétique	A2	

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-40+85 °C

### INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

- In order to achieve good radio interference suppression:
  - 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.
  - 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	User instruction
PDF	FICHE PRODUIT

	TÉLÉCHARGEMENTS
PDF	Certificates
PDF	Declarations of conformity
ZIP	CAD data 3-dim
ZIP	CAD data 3-dim
ZIP	CAD data 3-dim
PDF	CAD data PDF
PDF	Advertisements

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321294227	Sans emballage individuel 1		182.00 g	
4008321294234	Carton de regroupement 20	303 mm x 132 mm x 185 mm	3853.00 g	7.40 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.