

FICHE PRODUIT SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ NIGHTLIGHT Plug | Veilleuse sur prise connectée pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Zigbee



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité pour les chambres d'enfants, les escaliers ou les chambres

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité la nuit ou dans les zones sombres
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

Caractéristiques du produit

- Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Veilleuse intégrée avec blanc chaud, sans variation
- Planification




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	120,00 g	
Longueur	60 mm	
Largeur	60 mm	
Largeur (y compris les luminaires ronds)	60 mm	
Hauteur	84 mm	
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	84 mm	

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Di la Zan III.	4075.00
Plage de température ambiante	-10+35 °C

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant	

CERTIFICATS ET NORMES

Classe de protection	1
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats
PDF	Installation guide
PDF	Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075570955	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570962	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	883.00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.