



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	X528 [X528]
Gebruiksstand	P5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	4500 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	200000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	220000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	94 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	63 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	89 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	76 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	370
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	370
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	108 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	72
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	400 V [400]

Power (Rated) (Nom)	2040.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	15 A
Lampstroom (EM) (nom.)	9.6 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	342 V
Spanning (max.)	245 V
Voltage (Min)	220 V
Spanning (nom.)	235 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	Kabel (C)
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwkinhoud (Hg) (nom.)	185 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2244 kWh
UV	
Specifiek rendement stralingsvermogen	280 mW/klm
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	920 °C

MASTER MHN-LA


Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020074700
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
EAN/UPC - Product	8718291548201
Bestelcode	20074700
Local Code	MHNLA2000400842

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaaln. (12NC)	928071305130
Netto gewicht (per stuk)	172.000 g
ILCOS Code	MN-2000-E-K-/H

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Fotometrische gegevens

