



MASTER MHN-FC

MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Compacte dubbelkneeps kwarts-metaalhalogeenlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	DOUBLEENDED [Double Ended]
Gebruiksstand	P5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	7000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	9500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	740 [CCT of 4000K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	88000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	93000 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	70 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	75 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	374
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	91 lm/W
Kleurweergave-index (min.)	62
Kleurweergave-index (nom.)	65

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1040.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	12.5 A
Lampstroom (EM) (nom.)	8.9 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Spanning (max.)	145 V
Voltage (Min)	115 V
Spanning (nom.)	130 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	Kabel (C)

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	85 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	1144 kWh

UV	
Pet (Niosh) (nom.)	0.049 h.klx
Kleurschadefactor D/fc (nom.)	3.4

MASTER MHN-FC


Specifiek rendement stralingsvermogen	235 mW/klm
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	950 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150021424900
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
EAN/UPC - Product	8718291548256

Bestelcode	21424900
Local Code	MHNFC1000W230V
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	928075705130
Netto gewicht (per stuk)	140.000 g
ILCOS Code	MD-1000/40/2B-H-XW

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



Product	D	D	O	X	L	A	C
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25.5 mm	42.5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm

Fotometrische gegevens

