



# MASTER TL Mini 80 kleuren

## MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) are vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

### Product gegevens

|                                               |                     |                                          |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Algemene informatie</b>                    |                     | <b>Kleurweergave-index (nom.)</b>        |                 |
| Lampvoet                                      | G5 [ G5]            | 85                                       |                 |
| Levensduur tot 10% uitval (nom.)              | 5000 h              | <b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b> |                 |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)              | 10000 h             | Power (Rated) (Nom)                      | 7.1 W           |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 10000 h             | Lampstroom (nom.)                        | 0.145 A         |
| <b>Eisen aan armatuurontwerp</b>              |                     | Spanning (nom.)                          | 56 V            |
| Kleurcode                                     | 830 [ CCT of 3000K] | <b>Regelsystemen en Dimmers</b>          |                 |
| Lichtstroom (nom.)                            | 470 lm              | Dimbaar                                  | Ja              |
| Kleuraanduiding                               | Warmwit (WW)        | <b>Goedkeuring en Toepassing</b>         |                 |
| Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)                 | 71 %                | Energie-efficiëntielabel (EEL)           | A               |
| Lumenbehoud 2000 uur (nom.)                   | 85 %                | Kwikhoud (Hg) (nom.)                     | 3.0 mg          |
| Lumenbehoud 5000 uur (nom.)                   | 77 %                | Energieverbruik kWh/1000 uur             | 8 kWh           |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)            | 440                 | <b>Productgegevens</b>                   |                 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)            | 403                 | Volledige productcode                    | 871150071638527 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)         | 3000 K              |                                          |                 |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)        | 59 lm/W             |                                          |                 |

# MASTER TL Mini 80 kleuren


|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX |
| EAN/UPC - Product           | 8711500716385                               |
| Bestelcode                  | 71638527                                    |
| Local Code                  | TL8W830                                     |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                                           |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 250             |
| Materiaaln. (12NC)               | 928001008350    |
| Netto gewicht (per stuk)         | 27.000 g        |
| ILCOS Code                       | FD-8/30/1B-E-G5 |

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



## Maatschets



## TL 8W/830

| Product                                     | D     | A        | B        | B        | C        |
|---------------------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL Mini Super 80 8W/830 FAM/10X25BOX | 16 mm | 288.3 mm | 295.4 mm | 293.0 mm | 302.5 mm |

## Fotometrische gegevens



## MASTER TL Mini 80 kleuren

