



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	P20 [Parallel +/-20D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	3000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Systeembeschrijving	Hoge lichtopbrengst (HO)
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	542 [CCT of 4200K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	195000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	210000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	75 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	80 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	387
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3800 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	107 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	59

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	380 V [380]
Power (Rated) (Nom)	1955.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	15.3 A
Lampstroom (EM) (nom.)	9.1 A
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	342 V
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	247 V
Voltage (Min)	217 V
Spanning (nom.)	232 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	256 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2150 kWh

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	600 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	300 °C


Productgegevens

Volledige productcode	871150020235245
Productnaam voor bestelling	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
EAN/UPC - Product	8711500202352
Bestelcode	20235245

Local Code	HPIT2000W380VHO
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928074209228
Netto gewicht (per stuk)	586.000 g
ILCOS Code	MT-2000/42/2B-H-E40-/H


Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

HPI-T 2000W/542 HO E40 380V

Product	D	O	L	C
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101.5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometrische gegevens

HPI-T

