



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E40 [E40]
Gebruiksstand	P75 [Parallel +/-75D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	3000 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5500 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	646 [CCT van 4600 K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	182000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	189000 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	60 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	77 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	67 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	375
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	385
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	96 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	63

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	220 V [220]
Power (Rated) (Nom)	1960.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	28.4 A
Lampstroom (EM) (nom.)	16.5 A
Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	140 V
Voltage (Min)	120 V
Spanning (nom.)	130 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	155 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2156 kWh

Luminaire Design Requirements

Ballontemperatuur (max.)	600 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	300 °C

Productgegevens


Volledige productcode	871150018376745
Productnaam voor bestelling	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC - Product	8711500183767
Bestelcode	18376745

Local Code	HPIT2000WE402
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaaln. (12NC)	928073609231
Netto gewicht (per stuk)	569.000 g
ILCOS Code	MT-2000/46/2B-H-E40-/H

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets



HPI-T 2000W/646 E40 220V

Product	D	O	L	C
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101.5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Fotometrische gegevens



HPI-T

