



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Compacte langere boog ontladingslampen met hoog lichtrendement

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	X528 [X528]
Gebruiksstand	P5 [Parallel +/-5D or Horizontal(HOR)]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	4500 h
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	8500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	956 [CCT of 5600K]
Lichtstroom (opgegeven) (min.)	170000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	190000 lm
Kleuraanduiding	Daglicht
Lumenbehoud 1000 uur (nom.)	94 %
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	63 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	89 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	76 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	330
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	339
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	5600 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	93 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Voedingsspanning lamp	400 V [400]

Power (Rated) (Nom)	2040.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	15 A
Lampstroom (EM) (nom.)	10.3 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	342 V
Spanning (max.)	235 V
Voltage (Min)	210 V
Spanning (nom.)	225 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Lampvoetinformatie	Kabel (C)
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikhoud (Hg) (nom.)	130 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	2244 kWh
UV	
Specifiek rendement stralingsvermogen	370 mW/klm
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	920 °C

MASTER MHN-LA

Kneemptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150020073000
Productnaam voor bestelling	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
EAN/UPC - Product	8718291548225
Bestelcode	20073000
Local Code	MHNLA2000400956

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	928072505130
Netto gewicht (per stuk)	0.176 kg
ILCOS Code	MN-2000-E-K-/H

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets

Product	D	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Fotometrische gegevens

