



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Dankzij de speciaal ontworpen lampvoet vergt het vervangen van de MSR Gold™ MiniFastFit slechts enkele seconden, wat helpt een ononderbroken amusement in de club te verzekeren. Daarnaast verzekeren de innovatieve vergulde pinnen een uitstekende stroomoverdracht om de levensduur van lamp en lamphouder te verlengen en tevens de lampvervangingskosten te verlagen. Een gemakkelijke hanteerbaarheid en kleine, compacte armatuurontwerpen zijn mogelijk dankzij het compacte formaat van de lamp, terwijl de zeer korte boog een hoge waargenomen helderheid en een hoge bundelintensiteit oplevert. Bovendien levert de nieuwste aanvulling op de reeks, de Philips MSR Gold™ 700/1 FastFit, een zuiver, wit licht (5600 K). Vooral ontworpen voor theatertoepassingen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

| Algemene informatie | | Eisen aan armatuurontwerp | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| Lampvoet | PGJX28 [PGJX28] | Kleurcode | 2 |
| Gebruiksstand | UNIVERSAL [vrij] | Lichtstroom (min.) | 34500 lm |
| Hoofdtoepassing | Entertainment | Lichtstroom (nom.) | 38600 lm |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 750 h | Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 296 |
| Systeembeschrijving | MiniFastFit | Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 315 |
| | | Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 7500 K |

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

| | |
|---------------------------------|---------|
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 63 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 70 |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|---------------------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 575 W |
| Lampstroom (nom.) | 10,2 A |
| Ontsteekvoedingsspanning (min.) | 198 V |

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|--------------------|--------|
| Lampvoetinformatie | PGJX28 |
|--------------------|--------|

Luminaire Design Requirements


| | |
|------------------------|--------|
| Lamptemperatuur (max.) | 950 °C |
|------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Kneep temperatuur (max.) | 400 °C |
| Kneep temperatuur (min.) | 300 °C |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Volledige productcode | 871829122109800 |
| Productnaam voor bestelling | MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC - Product | 8718291221098 |
| Bestelcode | 22109800 |
| Lokale code | MSR575/2MINIFF |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 4 |
| SAP-materiaal | 928184005115 |
| Nettogewicht SAP (per stuk) | 0,070 kg |


Maatschets




MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

| Product | D (max) | O (min) | L (min) | L (max) | L (max) | C (max) | F (max) | F (min) | F (min) |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4 | 23,2 mm | 3,5 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 112 mm | 36,5 mm | 36 mm | 35,3 mm |

Fotometrische gegevens



XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

