



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

MSR Gold™ FastFit – gemakkelijke lampvervanging in seconden Uiteindelijk houden alle lampen op met branden, maar als dat gebeurt bij een enkelkneeps MSR Gold™ FastFit dan is hij in enkele seconden vervangen dankzij de speciaal ontworpen lampvoet en lamphouder. Deze lamp levert een bundel van puurwit licht met een hoge intensiteit voor een werkelijk verhelderende prestatie, terwijl de vergulde lampvoet een superieure hittebescherming biedt en vroegtijdige uitval voorkomt. De P3-technologie maakt het mogelijk de lamp in elke gewenste brandpositie en op hogere temperaturen te gebruiken, wat de lamplevensduur en de constantheid van de opbrengst aan licht van hoge kwaliteit verder verbetert. Doordat het FastFit-ontwerp ook wordt toegepast op de Philips ST halogeen- en keramische lampen, verloopt het overschakelen tussen deze lamptechnologieën snel en gemakkelijk.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PGJX50 [ PGJX50]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Hoofdtoepassing	Entertainment
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Systeembeschrijving	FastFit
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	2
Lichtstroom (min.)	187500 lm
Lichtstroom (nom.)	193000 lm

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	301
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	325
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	2500 W
Lamp Current (Nom)	19,53 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V

# MSR Gold™ FastFit

## Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	PGJX50
--------------------	--------

## Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.)	950 °C
Kneep temperatuur (max.)	500 °C

## Productgegevens

Volledige productcode	871829122131900
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221319
Bestelcode	22131900
Local order code	MSR2500/2FAFI
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	4
SAP Material	928106405115
SAP Net Weight (Piece)	0,150 kg



## Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	35,5 mm	9,5 mm	73,9 mm	75,9 mm	74,9 mm	153 mm	50 mm

## MSR GOLD 2500/2 FastFit

## Fotometrische gegevens



XDPB\_XDMSR\_2500\_2\_FastFit-Spectral power distribution B/W

XDPO\_XDMSR\_2500\_2\_FastFit-Spectral power distribution Colour

