



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PG12-2 [PG12-2]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	13000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	6000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	65 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	428
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	401
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	73.0 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	1.4 A
Lampstroom (EM) (nom.)	0.98 A

Ontstekingspiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	98 V
Voltage (Min)	82 V
Spanning (nom.)	90 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwinkinhoud (Hg) (nom.)	5.2 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	80 kWh

UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0.3


MASTERColour CDM-TP

Luminaire Design Requirements		Local Code	CDMTP70W830
Ballontemperatuur (max.)	400 °C	Numerator - Aantal per pak	1
Lampvoettemperatuur (max.)	210 °C	Numerator - Dozen per buitendoos	12
Productgegevens		Materiaaln. (12NC)	928086909230
Volledige productcode	871150020127015	Netto gewicht (per stuk)	72.000 g
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	ILCOS Code	MTS/UB-70/830-H-PG12-2-32/149
EAN/UPC - Product	8711500201270		
Bestelcode	20127015		

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



CDM-TP 70W/830 PG12-2

Product	D	O	L	L	L	C
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32.00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Fotometrische gegevens

