



MSR

MSR 1200/2 1CT/3

MSR – heldere, levendige kleuren, altijd De hoge kleurweergave-index van de enkelkneeps MSR-serie verzekert dat iedereen in het publiek kan genieten van de ware kleuren van de scène, de rekvisieten, de spelers en hun kostuums; in feite kan alles wat zich op het podium bevindt helder en levendig gemaakt worden in licht van daglichtkwaliteit. Dankzij het concept van de enkelkneeps lamp heeft de armatuur ook een optimale lichtproductie en de mogelijkheid het licht te richten om helderheid op het podium te helpen verzekeren exact waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kan de MSR gebruikt worden in elke brandpositie voor een gemakkelijke en comfortabele instelling.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G22 [G22]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	800 h
Systeembeschrijving	Koude Ontsteking
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	2
Lichtstroom (min.)	80000 lm
Lichtstroom (nom.)	110000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	302
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	320
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	7200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	91 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Lampstroom (nom.)	13.8 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	30x53mm
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	700 °C
Kneptemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	872790091133600
Productnaam voor bestelling	MSR 1200/2.1CT/3


EAN/UPC - Product	8727900911336
Bestelcode	91133600
Local Code	MSR1200/2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	3

Materiaaln. (12NC)	928171805114
Netto gewicht (per stuk)	0.150 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets



MSR 1200/2

Product	D	O	L	L	L	C	F
MSR 1200/2.1CT/3	40 mm	10.0 mm	84 mm	86 mm	85 mm	175 mm	53 mm

Fotometrische gegevens

