

De kwaliteit van een TIG lasprocedure hangt in grote mate af van het correct slijpen van de Wolfram elektrode. De WAG 40 is de complete oplossing voor een optimale voorbereiding.



6 verschillende diameters !

Slijpen van Wolfram elektroden
Ø1 > 4mm



Alle hoeken, voor iedere situatie

Bijstellen van de hoek :
15 > 180°



Voor het nauwkeurig
afstellen van de
« stick out »
(0.3mm)
15 > 180°



Bescherming tegen stof

Met geïntegreerde filter tegen slijpdeeltjes,
meerdere materialen kunnen geslepen
worden zonder dat apart afzuigen nodig is.

Elektrode-houder

15 mm (min)

Precisie en herhalingsnauwkeurigheid

Een mechaniek van een extreem hoge
kwaliteit, die niets aan het toeval overlaat

CE EN 60974-1

INCLUDED



Adapters elektrode Ø 1,6 –
Ø 2,4 – Ø 3,2 mm



Stoffilter
Art. code 045422



Diamantschijf
Ø 40
Art. code 045439



Adapters
elektrode
Ø 1 Art. code
045446
Ø 2 Art. code
045453



Wolfram elektroden

	THORIËES (DC)	PUR (AC)	WR2 (AC / DC)	LANTHANE WL15 (AC / DC)
INOX	+++	+++	+++	+++
ACIER	+++	+++	+++	+++
ALU	+++	+++	+++	+++
CU	+++	+++	+++	+++
NI	+++	+++	+++	+++